

LED Batten/LED 支架灯

BN058C

Mounting Instruction/安装说明书

IEC
60598

GB
7000



ta25°C

IP20



Product type 产品型号	Voltage/Frequency 电压/频率	Power 功率	Color Temp 色温	Life Time/寿命 @ta25°C	Dimension(L×W×H) 尺寸(L×W×H)
BN058C LED11/L1200	220-240V~ 50/60Hz	13W	3000K	15,000 hours	1185×21×32.3 mm
BN058C LED9/L1000		11W			985×21×32.3 mm
BN058C LED9/L900		9.6W	4000K		885×21×32.3 mm
BN058C LED5/L600		6.5W	6500K		585×21×32.3 mm
BN058C LED3/L300		3.4W			325×21×32.3 mm



Batten mounting 支架安装

Installation on ceiling or wall through mounting clips.
使用安装附件安装在天花板或墙壁上。

Mounting distance(L)
安装距离(L)

Unit/单位(mm)


Type	L300	L600	L900	L1000	L1200
L	200-260	300-500	600-800	700-900	800-1100



1 Wire connection I 导线连接 I

Use 2-pin plug* for power connection.
使用两相插头*连接电源线。

*2-pin plug is not provided.
两相插头不作为配件提供。




2 Wire connection II 导线连接 II

Using wire connection box* for power connection.
使用电线接线盒*连接电源线。

*Wire connection box and Connector is not provided.
电线接线盒和接线端子不作为配件提供。

Connector dimensions:
10 mm×20mm×25mm.
接线端子尺寸为:
10mm×20mm×25mm。




3 Linking method I 链接方式 I

Click fit male plug part into female socket. Affix next system, only after linking.

将灯具公插一端接入另一根灯具母插，在串接动作完成后，再串接下一根灯具。

Maximum amount of linking: 8pcs
最大串接数: 8pcs




4 Linking method II 链接方式 II

Use connector jack cable (Not provided in this pack) for linking, as required.

如需用的话，利用串接线进行连接(串接线需另行购买)。

Maximum amount of linking: 8pcs.
最大串接数: 8PCS



Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huyi Highway, Malu Town, Jiading District, SH, PRC
Postalcode: 201801
昕诺飞灯具(上海)有限公司
地址: 中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路1805号6幢二层
邮编: 201801


PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.




Operation Instruction使用操作说明:

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
2. Do not use the fixture if housin or power cables are damaged.
如果灯壳或电线受损，切勿使用产品。
3. The product is suitable for ceiling, surface & cover mounting.
此灯具适用于吸顶，墙壁和灯槽安装。
4. Do not use in supply voltage exceeding 220-240V±10% for extended periods.
使用电压请勿超过220-240V±10%。
5. Do not place readily flammable material near the lamp.
请不要将高温易燃物品放在灯具附近，以免引起火灾或触电。
6. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest dealer.
如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与经销商联系。
7. The manufacture will not be held responsible for improper usage or modification of the product.
对于用户错误使用和产品的更改造成的问题，厂家概不负责。



1. This product allows maximum 8 pcs trunking (via connector or end to end trunking). For your safety concern, the connection of BN058C with any other product is prohibited.
本灯具最多可八根支架灯串接安装、使用。不允许在这些串接中间任何部位再串接其他非本支架电器产品。
2. Please switch off the power supply before changing the product or connection!
更换灯具或接线时，请务必先关闭电源！
3. Max current of power cable: 2A. 电源线能承受的最大电流: 2A。
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
此灯具光源是不可替换的;当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
5. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
6. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
本灯具不防水，请勿在室外或者不防水的地方使用。



用户资料

用户姓名: _____ (先生/女士)
 产品名称: _____
 产品型号: _____
 出售单位及地址: _____
 购买日期: _____ 年 月 日
 发票号码: _____

PHILIPS

昕诺飞 (中国) 投资有限公司
 中国上海市闵行区桂林路888弄9号楼, 邮编: 200233
 服务热线: 8008 201 201
 4009 201 201

仅限中国大陆地区

昕诺飞灯具产品 质保条款

- 本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能。同时本公司将为持证用户提供一年质保服务 (不含光源)。
- 1自购买日起一年内, 凡经本公司确认为正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏, 您将获得质保服务。
 - 2 此质保服务包括灯具以及灯具包含附件、辅助装置。
 3. 消费者申请质保服务时, 须提供本保修证以及有效的购买凭证。4. 以下情况将不能享受质保服务:
 1) 无生产日期、涂改生产日期或撕毁、调换生产日期贴纸;
 2) 产品已经由非本公司授权人员拆卸、改装或修理过;
 3) 超过质保有效时限的产品;
 4) 正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等, 不影响产品的正常使用;
 5) 非质量问题造成产品外壳严重损坏 (包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等)
 6) 使用不当引起的人为损坏, 如不按适当电源、使用不适当的配件、不适当的安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等; 7) 其他不可抗力因素, 如火灾、火灾、地震、高压、酸碱腐蚀性、雷击浪涌等造成的损坏。

服务热线: 8008 201 201

4009 201 201

昕诺飞 (中国) 投资有限公司

仅限中国大陆地区

产品中有害物质的名称及含量

12NC:444100099181

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板), 铜制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其它零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only